

# MUSE

## 基礎天端レベルビス




基礎天端レベルリングを  
使用する現場に最適です。

生コン硬化後でも  
天端調整が可能です。

**LB-45**

100本/袋×10 ケース1,000本入

## レベルビス用 水平器付 ドライバー



基礎天端レベルビス、水平器付ドライバー共にオープン価格です。



# 施工手順

1



基礎型枠

2



生コン打設、バイブレーター

3



天端をコテにより均す

4




レベルビスをポイントに配置する

5



水平器付ドライバーとレーザーにより  
ビスの高さを調節する。

6



ビス頭を目安に天端レベリングを流して、  
仕上げる。

※本製品を改良等により予告なく変更する場合がありますが、予め御了承願います。